




全亨科技 -- 专业的条码设备供应商和系统集成商

全国统一服务热线: 400-1199-021

- 首页
- 关于公司
- 条码产品
- 自主开发
- 应用方案
- 下载中心
- 条码知识
- 联系我们
- 条码新闻
- 人才招聘



条码产品

美国Symbol条形码扫描器

条码打印机

- 美国Intermec
- 美国斑马Zebra
- 美国Datamax
- 美国科立得Cognitive
- 美国Printronix
- 日本佐藤Sato
- 日本Ring
- 日本Toshiba-Tec
- 日本新盛shinsei
- 日本西城城citizen
- 台湾Godex
- 台湾TSC
- 韩国Woosim
- 德国CAB

条码扫描器

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国HHP(honeywell)
- 美国Metrologic
- 美国Microscan
- 美国PSC
- 意大利Datalogic
- 福建新大陆
- 台湾IMC
- 台湾Gyoung
- 台湾CipherLAB
- 日本DENSO
- 日本Opticon
- 日本东研tohken

数据采集终端

- 美国intermec
- 美国Symbol
- 美国Metrologic
- 美国HHP(honeywell)
- 美国双成
- 日本DENSO
- 日本Casio
- 日本keyence
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 福建新大陆
- 台湾CipherLAB
- 台湾Gyoung

无线局域网

- 美国intermec
- 美国Symbol

不干胶标签

条码碳带

- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

条码打印软件

条码检测仪

条码打印机配件



Symbol DS4208-HC 条码扫描器

DS4208-HC 可捕捉患者腕带（以及手机和计算机屏幕）上的一维和二维条形码，获取患者的 ID、用药、血袋、栓剂和注射器，便于给药和样本追踪。这种经济实惠、使用方便的设备可检验误差、简化流程，几乎涵盖卫生保健机构的每一环节——从入院和给药到样本采集、库存、饮食管理和出院。此外，由于达到 IP43 密封等级，并采用特别设计的塑料外壳，DS4208-HC 可使用消毒剂，保证了每次使用后可安全地进行擦拭和消毒处理。

特性和优点

可使用消毒剂

本产品达到 IP43 密封等级，配备了特别设计的塑料外壳，不仅保证了擦拭表面时的安全性，而且还可以使用多种刺激性化学品清洗（请参阅“规格表”，了解允许使用的药剂和清洁剂）

轻便的人体工程学设计

无论手掌大小都可以轻松掌握；减轻疲劳；在执行高强度的扫描任务时，能够确保全天扫描的舒适性，使工作效率丝毫不受影响

超强的耐用性

摩托罗拉的行业最佳耐摔规格（从 6 英尺/1.8 m 的高度跌落至混凝土地面仍安然无恙），并达到 IP43 密封等级，这一切都确保了产品即使在日常使用中发生溅水、摔落或碰撞情况，也能可靠地正常工作

全面的高级数据捕捉能力

仅使用一种设备便可捕捉许多不同类型的数据：几乎可扫描所有介质（包括手机和计算机屏幕）上的一维或二维条形码；支持创建和维护电子病历 (EMR)

以超高的性能扫描所有条码

在扫描一维和二维条码时达到类似激光的性能；快速准确地捕捉质量较差甚至损坏的条码

全方位扫描模式

无需将条形码精确对准扫描仪即可实现快速方便的舒适扫描；保持医护人员的工作效率

支持所有常见接口

可轻松集成到您现有的技术环境中；易于迁移至新主机

兼容 123Scan2 和远程扫描仪管理 (RSM)

从初始配置到日常管理，都可为您节省管理时间和成本

版权所有(C) 2006—2011 上海全亨科技
地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#jahone.cn
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

